

MÁQUINA DE HIELO DE LUJO (40KG)



Área aplicable

- Hospitales, escuelas, laboratorios, aplicaciones médicas, químicas, supermercados, hoteles y otras tiendas de productos del mar, etc.
- Capacidad de fabricación de hielo (kg / 24h): 40
- Capacidad de almacenamiento de hielo (kg): 15
- Forma de hielo: Partícula pequeña de hielo de nieve irregular
- Corriente de entrada (w):360
- Tanque: Acero inoxidable
- Fuente de alimentación: AC 220V±10%,50/60HZ; 110V±10%,60HZ

SKU: B-01-01-03-11-0003 | **Categorías:** [Máquina de hielo de laboratorio](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



Pequeñas partículas de hielo de nieve irregular

Especificaciones Técnicas

Modelo	BellMaqCopNiev-40
Cosigo Sku	B-01-01-03-11-0003
Capacidad de fabricación de hielo (kg / 24h)	40
Capacidad de almacenamiento de hielo (kg)	15
Forma de hielo	Partícula pequeña de hielo de nieve irregular
Corriente de entrada (w)	360
Condensación	Aire acondicionado
Temperatura ambiente	10~35°C
Temperatura de agua	2~15°C
Tanque	Acero inoxidable
Refrigerante	R134a
Accesorios estandar	1-Tubo de entrada de agua / 1-Tubo de drenaje / 1-Cuchara de hielo
Accesorios Opcionales	Filtro
Fuente de alimentación	AC 220V±10%,50/60HZ; 110V±10%,60HZ
Peso neto (Kg)	36
Peso Bruto (kg)	55
Tamaño externo (W * D * H) mm	400*543*720
Tamaño del paquete (W * D * H) mm	520*660*850

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO