

MÁQUINA DE HIELO EN ESCAMAS DE TIPO DIVIDIDO



BellMaqCopNiev-300

Área de aplicación

- Son utilizados por hospitales, escuelas, laboratorios, aplicaciones médicas, químicas, supermercados, hoteles y otras tiendas de productos del mar, etc.
- Capacidad de producción de hielo (kg / 24 h): 300 / 500
- Capacidad de almacenamiento de hielo (kg): 200 / 300
- Carcasa del tanque: Acero inoxidable

SKU: N / A | **Categorías:** [Máquina de hielo de laboratorio](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones Técnicas (Máquina de hielo en escamas)

Modelo	BellMaqCopNiev-300	BellMaqCopNiev-500
Capacidad de producción de hielo (kg / 24 h)	300	500
Capacidad de almacenamiento de hielo (kg)	200	300
Forma de hielo	Partícula pequeña de hielo de nieve irregular	Partícula pequeña de hielo de nieve irregular
Corriente de entrada (w)	1360	2100
Condensación	Aire acondicionado	Aire acondicionado
Temperatura ambiente	10~35°C	10~35°C
Temperatura de agua	2~15°C	2~15°C
Carcasa del tanque	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Refrigerante	R134a	R134a
Accesorios estandar	1°Tubo de entrada de agua / 1° Tubo de drenaje /1° Cuchara de hielo	1°Tubo de entrada de agua / 1° Tubo de drenaje /1° Cuchara de hielo
Accesorios Opcionales	Filtro	Filtro
Fuente de alimentación	AC 220V±10%,50/60HZ; 110V±10%,60HZ	AC 220V±10%,50/60HZ; 110V±10%,60HZ
Peso neto (kg)	95	125
Peso bruto (kg)	105	135
Tamaño externo (W * D * H) mm	Tamaño de la cabeza 563*574*683 Tamaño del tanque de hielo 560*800*1010	763*624*760 760*810*1110

Tamaño del paquete (W * D * H) mm	Tamaño de la cabeza	650*660*850	845*705*950
	Tamaño del tanque de hielo	600*850*850	800*850*1060

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO