

MÁQUINA DE MONTAJE METALGRÁFICO BELL-PREAUT-MMM3ST



Bell-PreAut-MMM3ST esta Máquina de Montaje permiten incrustar aquellas muestras de forma o tamaño inadecuado para cumplir con posteriores pasos de preparación de la muestra para conseguir el plano de inspección deseado. También protege los bordes o evita los defectos superficiales causados por el proceso de preparación.

SKU: B-01-25-0600-0103 | **Categorías:** [Máquina de brochado](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

En el laboratorio metalográfico moderno, la ampliamente utilizada máquina semiautomática o automática de esmerilado y pulido tiene especificaciones para el tamaño de la muestra. Para cumplir este requisito, la muestra debe incrustarse, por lo que la máquina de incrustaciones se ha convertido en un elemento imprescindible en el laboratorio metalográfico. Uno de los equipos. Nota : sólo para materiales termoendurecibles (como polvo de jade eléctrico, polvo de baquelita, etc.)

Especificaciones:

	Modelo	Bell-PreAut-MMM3ST
Codigo SKU		B-01-25-0600-0103
Diámetro del molde		φ22 / φ30 /φ40/ 50mm (elija dos)
Rango de tiempo de mantenimiento de la temperatura		1-99Min
Rango de ajuste de la temperatura		35-200 °C
Tensión de entrada		monofásico, 220 V, 50 Hz
Max. Potencia		1650W*2
Peso neto		104Kg
Dimensión		650*500*560mm

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO