

## MÁQUINA DE PERFORACIÓN DE NÚCLEO



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La máquina de perforación de núcleo está hecha para taladrar sin golpes en el concreto, piedra natural y asfalto con un rango de diámetro de 50 a 255 mm. La máquina está equipada con 2 velocidades de carga.

Electrónica: arranque suave, limitación de corriente, protección contra sobrecarga térmica. Embrague mecánico de seguridad. Caja de cambios en baño de aceite de 2 velocidades (460/840 rpm): ajuste de velocidad óptimo en todo el rango de perforación.

Cambio de palanca de alimentación sin ninguna herramienta (lado derecho / izquierdo) Palanca de alimentación - taladrado en áreas estrechas Placa de cambio rápido - motor / plataforma.

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO