

MÁQUINA DE PERFORACIÓN DE NÚCLEOS (MOTOR DE GASOLINA)



La máquina perforadora de testigos B-01-03-05-050101 compacta y portátil, está diseñada para cortar núcleos de hasta 150 mm de diámetro de hormigón, asfalto y materiales de construcción duros similares.

Estas perforadoras son extremadamente robustas, resistentes, compactas y fiables. El grupo deslizante está rectificadado para asegurar un movimiento de perforación muy suave y preciso.

Eslabón giratorio de agua incorporado para enfriar la broca de diamante.

La robusta base de acero está equipada con ruedas para facilitar los desplazamientos del sitio, junto con cuatro pies niveladores y estabilizadores.

Todas las partes móviles y de trabajo están chapadas para protección contra el óxido.

SKU: N / A | **Categorías:** [Asfalto](#) | **Etiquetas:** [EN 12697-27](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características generales

Máquina de perforación de núcleos (motor de gasolina)

La máquina perforadora de testigos B-01-03-05-050101 compacta y portátil, está diseñada para cortar núcleos de hasta 150 mm de diámetro de hormigón, asfalto y materiales de construcción duros similares.

Estas perforadoras son extremadamente robustas, resistentes, compactas y fiables. El grupo deslizante está rectificado para asegurar un movimiento de perforación muy suave y preciso.

Eslabón giratorio de agua incorporado para enfriar la broca de diamante.

La robusta base de acero está equipada con ruedas para facilitar los desplazamientos del sitio, junto con cuatro pies niveladores y estabilizadores.

Todas las partes móviles y de trabajo están chapadas para protección contra el óxido.

El conjunto del motor comprende un motor de gasolina de 6.5 hp. Un mecanismo de husillo de bolas permite un control cercano de la presión de perforación y un retorno rápido cuando se completa la perforación.

La máquina comprende una columna de soporte vertical que lleva el conjunto de cabezal de perforación / motor.

- EN 12697-27

Especificaciones Técnicas

Modelo	Código de producto	Nombre del producto	Dimensiones (cm)	Peso (kg)	Potencia del motor (hp)
BellMaPerfNucl-105	B-01-03-05-050101	Máquina de perforación de núcleos (motor de gasolina)	50x85x120	105	6.5

Accesorios/Repuestos

Código de producto	Nombre del producto	Dimensiones (cm)		Peso (kg)
B-01-03-05-050201	broca de núcleo, Ø 50 mm	Ø 5 x 40	2	
B-01-03-05-050301	broca de núcleo, Ø 75 mm	Ø 7,5 x 40	2.5	
B-01-03-05-050401	broca de núcleo, Ø 100 mm	Ø 10 x 40	3	
B-01-03-05-050501	broca de perforación, Ø 150 mm	Ø 15 x 40	5	

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO