

MÁQUINA DE PRUEBA DE CARGA DE RESORTE - MARCA BELLTRONIC



Descripción:

Es ampliamente utilizado en metal, caucho, plástico, calzado, cuero, tela, farmacia, entre otros., para probar la resistencia a la tracción, resistencia al desgarro, resistencia al pelado, resistencia a la flexión, fuerza de corte, etc., con diferentes accesorios, dentro de la máxima capacidad de la celda de carga equipada, de acuerdo con las normas nacionales e internacionales requeridas por el cliente. También podemos ofrecer máquinas de muestreo para hacer muestras estándar. Nuestra máquina puede equiparse con diferentes sensores para diferentes muestras.

Especificaciones:



SKU: BELLH-MAQPRU-CR94 | **Categorías:** [Máquina de prueba de metal](#) |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO