


## MÁQUINA DE PRUEBA DE COMPRESIÓN DE HORMIGÓN SEMIAUTOMÁTICA



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Cemento](#) | **Etiquetas:** [12390-4](#), [ASTM C39](#), [ISO EN 7500](#)

## GALERÍA DE IMÁGENES



## VARIACIONES

Imagen

SKU

Descripción

SKU / Modelo



Estándar: ASTM C39 Dimensiones (mm): 105

B010306030101

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

```
[vc_row type="in_container" full_screen_row_position="middle" column_margin="default" scene_position="center"
text_color="dark" text_align="left" overlay_strength="0.3" shape_divider_position="bottom"
bg_image_animation="none"][vc_column column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all"
background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_link_target="_self" column_shadow="none"
column_border_radius="none" width="1/1" tablet_width_inherit="default" tablet_text_alignment="default"
phone_text_alignment="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid"
bg_image_animation="none"][tabbed_section style="default" alignment="left" spacing="default" tab_color="Accent-
Color"][/tabbed_section][vc_column][vc_row]
```

## INFORMACIÓN ADICIONAL

### SKU / Modelo

[B010306030101](#), [B010306030201](#), [B010306030301](#), [B010306030401](#),  
[B010306030501](#), [B010306030601](#), [B010306030701](#), [B010306030801](#),  
[B010306030901](#), [B010306031001](#), [B010306031101](#), [B010306031201](#),  
[B010306031301](#), [B010306031401](#), [B010306031501](#), [B010306031601](#),  
[B010306031701](#), [B010306031801](#), [B010306031901](#), [B010306032001](#),  
[B010306032101](#), [B010306032201](#), [B010306032301](#), [B010306032401](#),  
[B010306032501](#), [B010306032601](#), [B010306032701](#), [B010306032801](#),  
[B010306032901](#), [B010306033001](#), [B010306033101](#), [B010306033201](#),  
[B010306033301](#), [B010306033401](#), [B010306033501](#), [B010306033601](#),  
[B010306033701](#), [B010306033801](#), [B010306033901](#), [B010306034001](#),  
[B010306034101](#), [B010306034201](#), [B010306034301](#), [B010306034401](#),  
[B010306034501](#), [B010306034601](#), [B010306034701](#), [B010306034801](#),  
[B010306034901](#), [B010306035001](#)