

MÁQUINA DE PRUEBA DE PLASTICIDAD DE GOMA - MARCA BELLTRONIC



Descripción:

se utiliza principalmente para probar el valor plástico y el valor de recuperación de caucho crudo, plástico, caucho mezclado y caucho.

Especificaciones:

Load: $49\text{N} \pm 0.05\text{N}$

Dial gauge: $0.01 \sim 20\text{mm}$

Accuracy: $\pm 0.01\text{mm}$

Volume(W*D*H): $35 \times 22 \times 80\text{cm}$

SKU: BELLH-MAQPRU-PG06 | **Categorías:** [Equipo de prueba óptica](#) |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO