

MÁQUINA DE PRUEBA DE TRACCIÓN DE TELA - MARCA BELLTRONIC



Descripción:

Es una nueva generación de maquinas con diseño innovador, uso conveniente, excelente rendimiento y apariencia agradable, especialmente diseñadas para pruebas de textiles.

Cumple con las normas:

ISO13934.1, ISO13934.2, ISO13937.2, ISO9073.4, ISO13936.1, ISO13936.2, ISO13935.1, ISO13935.2, ASTM D5034, ASTM D5035, ASTM D2261, ASTM D5587, ASTM D3936, ASTM D4964 ETC ..

Función de prueba:

- Prueba de tracción a velocidad constante
- Prueba de pelado
- Prueba de rasgado
- Prueba de deslizamiento de costura
- Prueba de ruptura
- Prueba definitiva de elongación
- Prueba de carga definitiva
- Prueba de alargamiento
- Prueba de recuperación elástica

SKU: BELLH-MAQPRU-TT01 | **Categorías:** [Equipo de prueba extensible](#) |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO