

MÁQUINA DE PRUEBA MARSHALL - CBR MULTIVELOCIDAD B-PRENSACBRAUTO



La máquina de ensayos CBR-MARSHALL de 50 kN de capacidad está desarrollada para realizar ambos ensayos en un marco. Reduce los costes para los clientes. La viga superior se puede ajustar en altura. Fácil de cambiar aparato según las pruebas CBR o Marshall.

Código SKU: B-01-27-010201-0102.

Código Modelo: B-prensaCBRAuto

SKU: B-01-25-010201-0102 | **Categorías:** [CBR](#), [Laboratorio de suelos](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La máquina está controlada por la unidad de pantalla LCD Sematron, tiene un motor eléctrico servo (Made in Japón) para realizar pruebas precisas. El rango de velocidad está fijado en 1,27 mm/min. para los ensayos CBR y 50,8 mm/min para las pruebas Marshall según las normas BS y ASTM. Los resultados de las pruebas se pueden ver desde Sematron y guardarse fácilmente. La máquina se puede conectar fácilmente al PC y realizar las pruebas mediante el software.

- [ESPECIFICACIONES](#)

Código del Producto:

B-prensaCBRAuto

Codigo SKU

B-01-25-010201-0102

Poder

220 V 50Hz

Dimensiones (An - La -Al) (mm)

400 x 605 x960 mm

Peso (Kg)

70 Kg

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO