

## MÁQUINA DE TEMPERATURA CONSTANTE



Múltiples dispositivos de protección para hacer la unidad más segura.

Función de protección de retraso, protección del sistema eléctrico

**SKU:**

B0111021101,B0111021102,B0111021103,B0111021104,B0111021105,B0111021106,B0111021107,B0111021108, | **Categorías:** [Máquina de temperatura constante](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Características

1. Máquina de deshumidificación y humidificación Temporizador de 24 horas para encendido / apagado
2. Pantalla LCD, fácil de operar
3. La precisión de la humedad relativa se controla a  $\pm 5\%$
4. Múltiples dispositivos de protección para hacer la unidad más segura.
5. Función de protección de retraso, protección del sistema eléctrico
6. Funciones de protección contra sobrecorriente, sobrecarga, alto y bajo voltaje
7. Pérdida de fase, fase corta y protección de secuencia de fase
8. Sugerencia de código de falla.

### Especificaciones

Modelo	B0111021101	B0111021102	B0111021103	B0111021104	B0111021105	B0111021106	B0111021107	B0111021108
Capacidad kg/h	7	8.8	10	16	20	25	30	40
Poder W	2800	3100	3800	1200	1200	1300	1500	2000
A	7.5	12	12	33	33	36	40	52

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO