

## MÁQUINA LÍMITE LÍQUIDO, ASTM CON CONTADOR -H-4228



**SKU:** H-4228 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio de suelos](#), [Límite Líquido](#), [Límites de Atterberg](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La máquina de límite de líquido operada a mano tiene un contador de revoluciones mecánicas conectado al eje para registrar el número de gotas en la taza de límite de líquido. Incluye H-4229 ASTM herramienta de ranurado y bloque de calibre. La manivela se puede cambiar para operación con la mano izquierda o derecha. Cumple con [ASTM D4318](#); AASHTO T89, T90. Envío wt. 9 lbs. (4.1kg)

La máquina de límite de líquido ASTM con contador admite los siguientes estándares: [ASTM D4318](#), AASHTO T89, AASHTO T90

<input checked="" type="checkbox"/>	H-4229P	Límite Líquido ASTM Herramientas de ranurado de plástico (10 pz)
<input checked="" type="checkbox"/>	H-4232	Herramienta de ranurado de metal de límite líquido, AASHTO
<input checked="" type="checkbox"/>	H-4930.250	Plato de evaporación de porcelana; 250 ml de capacidad, 115 mm di. x 45 mm de altura
<input checked="" type="checkbox"/>	H-4904	Espátula, borde recto, 4 "x .75" (102 mm x 19 mm)
<input checked="" type="checkbox"/>	H-4915.025	Cilindro graduado de vidrio; Capacidad: 25ml
<input checked="" type="checkbox"/>	H-4233	Probador de Resistencia del Límite Líquido
<input checked="" type="checkbox"/>	H-4222D	Durómetro (escala D)
<input checked="" type="checkbox"/>	H-4231.2	Copa de acero inoxidable con tornillos (no ASTM)

[/tab]

[/tabgroup]

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO