

## MAQUINA LÍMITE LÍQUIDO -H-4230



**SKU:** H-4230 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio de suelos](#), [Límite Líquido](#), [Límites de Atterberg](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La unidad consta de una taza de bronce, mecanismo de leva, carro y manivela montados sobre una base de goma dura. Incluye H-4229 ASTM herramienta de ranurado y bloque de calibre. La manivela se puede desplazar hacia la derecha o hacia la izquierda.

La máquina de Límite Líquido, Límite Líquido admite las siguientes normas: [ASTM D4318](#), AASHTO T89, AASHTO T90

### Accesorios<sup>12</sup>

<input checked="" type="checkbox"/>	H-4229	Límite Líquido ASTM Herramienta para ranurado de metal y bloque de calibración
<input checked="" type="checkbox"/>	H-4232	Herramienta de ranurado de metal de límite líquido, AASHTO
<input checked="" type="checkbox"/>	H-4930.250	Plato de evaporación de porcelana; 250 ml de capacidad, 115 mm di. x 45 mm de altura
<input checked="" type="checkbox"/>	H-4904	Espátula, borde recto, 4 "x .75" (102 mm x 19 mm)
<input checked="" type="checkbox"/>	H-4915.025	Cilindro graduado de vidrio; Capacidad: 25ml
<input checked="" type="checkbox"/>	H-4231.2	Copa de acero inoxidable con tornillos (no ASTM)
<input checked="" type="checkbox"/>	H-4233	Probador de Resistencia del Límite Líquido
<input checked="" type="checkbox"/>	H-4222D	Durómetro (escala D)

### Repuestos

<input checked="" type="checkbox"/>	H-4229	Límite Líquido ASTM Herramienta para ranurado de metal y bloque de calibración
<input checked="" type="checkbox"/>	H-4231	Taza de latón con tornillos para máquinas de límite líquido
<input checked="" type="checkbox"/>	H-4231.1	Taza de latón con tornillos y leva adherida
<input checked="" type="checkbox"/>	H-4230.1	Base

### Normas

[ASTM D4318](#)

AASHTO T89

AASHTO T90

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO