

MÁQUINA SEMI-AUTOMÁTICA PARA PRUEBAS DE FLEXIÓN



Código del Producto:

UTC-5536 Máquina Semi-Automática para Pruebas de Flexión, de 200 kN de Capacidad, 220-240 V 50-60 Hz

UTC-5536/110 Máquina Semi-Automática para Pruebas de Flexión, de 200 kN de Capacidad, 110 V 60 Hz

Estándar:

EN 1338, 1339, 1340, 12390-5, 12390-6; BS 1881; ASTM C78, C293, C496

El rango de Máquinas Semi-Automáticas para Pruebas de Flexión de 200 kN de Capacidad está diseñado para hacer pruebas fiables y consistentes de flexión de vigas estándares de concreto, bordillos naturales de piedra, azulejo de terrazo, baldosas de hormigón y losas de piedra natural y pruebas de fraccionamiento de tensión de bloques (adoquines) de concreto.

Estas máquinas para pruebas de flexión son el resultado de estudios continuos de investigación para mejorar las máquinas con las tecnologías más recientes para cumplir con las estándares actuales EN 12390-5, EN 12390-6, EN 1338, EN 1340, BS 1881, ASTM C78, C293 and C496 en términos de las propiedades técnicas teniendo en cuenta los requerimientos de los clientes. Las máquinas también cumplen con los requerimientos de las normas CE para seguridad y salud del operador.

El rango de máquinas semi-automáticas para pruebas de flexión de 200 kN de capacidad permite incluso a un operador sin experiencia hacer pruebas.

La máquinas para pruebas de flexión consisten de un marco de carga soldado, fuerte y robusto, paquete hidráulico y sistema de adquisición de datos LPI.

El rango de máquinas para flexión tienen una exactitud en Clase 1 empezando de 2% de la capacidad máxima.

Los ensambles para pruebas de flexión se ordenan por separado.

Características de Seguridad:

- Válvulas de Máxima Presión

- Interruptor de Límite para prevenir un recorrido excesivo del pistón

Capacidad	200 kN
Rango Clase 1	4-200 kN
Resolución	1/ 65.000
Recorrido del Pistón	100 mm
Apertura Máxima Vertical	425 mm (sin accesorios)
Apertura Máxima Horizontal	650 mm
La Distancia Entre Los Rodillos Inferiores	900 mm
Marco de Carga	UTC-5600
Paquete Hidráulico	UTC-4820
Dimensiones Totales	Marco de Carga 1000x950x1130 mm
	Paquete Hidráulico 300x420x850 mm
Peso (aprox.)	Marco de Carga 225 kg
	Paquete Hidráulico 70 kg

SKU: N / A | **Categorías:** [Concreto](#), [Prensas de hormigón](#) |

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	UTC-5536	Máquina Semi-Automática para Pruebas de Flexión, de 200 kN de Capacidad, 220-240 V 50-60 Hz	Any SKU / Modelo
	UTC-5536/110	Máquina Semi-Automática para Pruebas de Flexión, de 200 kN de Capacidad, 110 V 60 Hz	Any SKU / Modelo

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO