

## MÁQUINAS DE PRUEBA DE TORSIÓN



**SKU:** B02010120 | **Categorías:** [Sistemas de prueba dinámica \(fatiga\)](#), [Sistemas para pruebas de materiales](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**]Normas : ASTM A938, ISO7800**

La máquina de prueba de material de torsión B02010120 / B02010121 / B02010122 /B02010123 se utiliza principalmente para probar la plasticidad de cables y cuerdas de metal en condiciones de torsión. Los defectos superficiales de los alambres de acero pueden mostrarse durante el proceso de prueba. Es más adecuado para la inspección de calidad de los departamentos relacionados con el alambre de acero. La revolución se muestra en un LED de 4 dígitos. Los valores de revolución se mantienen automáticamente en la ruptura de las muestras.

[

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO