

## MARCO APLICADOR DE 4 LADOS ZAF 2010



SKU: N / A | Categorías: [Aplicación](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Marco del aplicador para aplicar películas uniformes de materiales de recubrimiento, adhesivos y productos similares sobre sustratos planos.
- El marco del aplicador de 4 lados tiene la ventaja significativa de que el material de recubrimiento que se aplica se retiene dentro de las paredes de la guía, lo que resulta en aplicaciones limpias y precisas.
- Fácil de manejar.
- Resultados confiables.
- Fácil de limpiar.

### Versiones Modelo

### Descripción

<input checked="" type="checkbox"/>	2010.6030	Marco aplicador ZAF 2010 de 4 lados con ancho de película 60 mm (2.36") y alturas de brecha 30 / 60 / 90 / 120 $\mu\text{m}$ (1.18 / 2.36 / 3.54 / 4.72 mil)
<input checked="" type="checkbox"/>	2010.6050	Marco aplicador ZAF 2010 de 4 lados con ancho de película 60 mm (2.36") y alturas de brecha 50 / 100 / 150 / 200 $\mu\text{m}$ (1.97 / 3.94 / 5.91 / 7.87 mil)
<input checked="" type="checkbox"/>	2010.60S	Marco aplicador ZAF 2010 de 4 lados con ancho de película 60 mm (2.36") y alturas de brecha por requerimiento desde 5 $\mu\text{m}$ - 2'000 $\mu\text{m}$ (0.197 mil - 78.74 mil)
<input checked="" type="checkbox"/>	2010.8030	Marco aplicador ZAF 2010 de 4 lados con ancho de película 80 mm (3.15") y alturas de brechas de 30 / 60 / 90 / 120 $\mu\text{m}$ (1.18 / 2.36 / 3.54 / 4.72 mil)
<input checked="" type="checkbox"/>	2010.8050	Marco aplicador ZAF 2010 de 4 lados con ancho de película 80 mm (3.15") y altura de brechas de 50 / 100 / 150 / 200 $\mu\text{m}$ (1.97 / 3.94 / 5.91 / 7.87 mil)
<input checked="" type="checkbox"/>	2010.80S	Marco aplicador ZAF 2010 de 4 lados con ancho de película 80 mm (3.15") y alturas de brecha por requerimiento desde 5 $\mu\text{m}$ - 2'000 $\mu\text{m}$ (0.197 mil - 78.74 mil)
<input checked="" type="checkbox"/>	2010.2S	Marco aplicador ZAF 2010 de 4 lados con ancho de película por requerimiento desde 10 - 200 mm (0.39 - 7.87") y alturas de brecha por requerimiento desde 5 $\mu\text{m}$ - 2'000 $\mu\text{m}$ (0.197 mil - 78.74 mil)

### Incluye:

- 1 aplicador
- 1 certificado de fabricante
- 1 estuche de transporte

### Característica

El marco del aplicador de 4 lados tiene la gran ventaja de que el material de recubrimiento relleno no puede pasar por

debajo de las superficies de guía. Entonces no hay riesgo de que el resultado sea falsificado.

Opción	Modelo	Descripción
<input type="checkbox"/>	ACC1000	calibración y certificación ZAF 2010 (incluye certificado de calibración)
<input type="checkbox"/>	<a href="#">ZPV 2030</a>	Platos de succión de precisión
<input type="checkbox"/>	<a href="#">ZAA 2600.A / ZAA 2600.HA</a>	Aplicador automatico de pelicula
<input type="checkbox"/>	<a href="#">ZAA 2300</a>	Aplicador automatico de pelicula



[ZTC 2200](#)

Registros de pruebas

Material  
Garantía

Acero inoxidable  
2 años

**Estándares del producto:**

ASTM D823

**Normas de aplicación:**

ASTM D1640

ISO 11998

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO