

## MARCO DE CARGA DINÁMICO SERVO-HIDRÁULICO



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Marcos de Carga Universal Ciclico y Dinámico](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Descripción:

Esta serie de bastidores de carga triaxiales servohidráulicos de lazo cerrado estándar y de alta calidad son adecuados para generar cargas estáticas y cíclicas estándar y de alta precisión.

### Especificaciones:

Carga Axial Estática	Hasta 25 kN
Carga Axial Cíclica	Hasta 25 kN
Frecuencia Estática	5 / 20 / 100 Hz

### Tipo de Alta Capacidad:

Carga Axial Estática	60 / 100 / 250 / 500 / 1000 KN
Carga Axial Cíclica	60 / 100 / 250 / 500 / 1000 KN
Frecuencia Estática	5 / 20 / 100 Hz

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO