

MARCO DE CARGA ELECTROMECAÁNICO ESTÁTICO Y CÍCLICO



SKU: N / A | **Categorías:** [Marcos de Carga Universal Ciclico y Dinámico](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Descripción:

Los marcos de carga triaxial controlados en circuito cerrado electromecánicos de alta calidad se caracterizan por sus altas características para las posibilidades de carga automática estática y cíclica. Gracias al diseño avanzado del bastidor de carga con dos actuadores cíclicos y de carga estática diferentes, el sistema puede aplicar alta carga estática y cíclica de forma independiente.

Especificaciones:

Carga Axial Estática	25 kN / 60 kN y 100 kN
Carga Axial Cíclica	5 kN (10 kN opcional)
Frecuencia Cíclica	5 Hz (10 Hz opcional)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO