

MARCOS ESPACIALES PARA PRUEBAS DE FLEXIÓN





Un rango grande de máquinas para pruebas de flexión pueden estar diseñadas para cumplir con los requerimientos específicos de los clientes. Algunos ejemplos de máquinas especiales para pruebas de flexión y marcos de carga están mostrados a continuación:

Tipo de Marco de Carga	Tipo C	Tipo C
Capacidad	600 kN	600 kN
Tamaño Máximo de la Muestra	600x600x6000 mm	500x500x3000 mm
Paquete Hidráulico	UTC-4830	UTC-4840
Recorrido del Piston	400 mm	600 mm
Tipo de Marco de Carga	Tipo U	Tipo C
Capacidad	1000 kN	600 kN
Tamaño Máximo de la Muestra	1500x1500x6000 mm	500x500x3000 mm
Paquete Hidráulico	UTC-4850	UTC-4840
Recorrido del Piston	800 mm	600 mm

SKU: N / A | **Categorías:** [Concreto](#), [Prensas de hormigón](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO