

## MATRAZ LE CHATELIER



### Características generales

#### Matraz Le Chatelier

Se utiliza para determinar la densidad relativa (gravedad específica) de cemento hidráulico, escoria granulada de alto horno y cenizas volantes para concreto, agregados de relleno y cal.

El matraz de vidrio tiene una capacidad de 250 ml.

El cuello está graduado de 0 a 1 ml y de 18 a 24 ml con divisiones de 0,1 ml.

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Asfalto](#) | **Etiquetas:** [15617-1](#), [450-1](#), [AASHTO T133](#), [ASTM C110](#), [C128](#), [C188](#), [C989](#), [EN 196-6](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Características generales

#### Matraz Le Chatelier

Se utiliza para determinar la densidad relativa (gravedad específica) de cemento hidráulico, escoria granulada de alto horno y cenizas volantes para concreto, agregados de relleno y cal.

El matraz de vidrio tiene una capacidad de 250 ml.

El cuello está graduado de 0 a 1 ml y de 18 a 24 ml con divisiones de 0,1 ml.

#### Normas:

EN 196-6, 450-1, 15617-1, ASTM C110, C128, C188, C989, AASHTO T133

#### Especificaciones técnicas

Modelo	Código de producto	Nombre del producto	Dimensiones (cm)	Peso (kg)
BellChaFla-05	B-01-03-08-170101	Matraz Le Chatelier	10x10x30	0,5

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO