

MECHERO BUNSEN CON DIFUSOR DE LLAMA LÁMPARA DE ALCOHOL BELL- MECBUNDIF-150



Características:

- Fabricado en vidrio de borosilicato de la mejor calidad y resistente al calor
- Capacidad: 150 ml con tapón de plástico
- Altura: 115 mm (Min)
- Material; Acero inoxidable
- Tamaño: Pie largo 13 cm
- Dia : 8.5 cm (para mechero Bunsen)

SKU: B-01-29-0901-1100 | **Categorías:** [Mechero Bunsen](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones:

Modelo	Bell-MecBunDif-150
Código SKU	B-01-29-0901-1100
Fabricado	en vidrio de borosilicato de la mejor calidad y resistente al calor
Capacidad	150 ml con tapón de plástico
Altura	115 mm (Min)
Material	Acero inoxidable
Tamaño	Pie largo 13 cm
Día	8.5 cm (para mechero Bunsen)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO