

## MECHERO BUNSEN CON DIFUSOR DE LLAMA LÁMPARA DE ALCOHOL BELL-MECBUNDIF-150



### Características:

- Fabricado en vidrio de borosilicato de la mejor calidad y resistente al calor
- Capacidad: 150 ml con tapón de plástico
- Altura: 115 mm (Min)
- Material; Acero inoxidable
- Tamaño: Pie largo 13 cm
- Dia : 8.5 cm (para mechero Bunsen)

**SKU:** B-01-29-0901-1100 | **Categorías:** [Mechero Bunsen](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones:

<b>Modelo</b>	<b>Bell-MecBunDif-150</b>
Código SKU	B-01-29-0901-1100
Fabricado	en vidrio de borosilicato de la mejor calidad y resistente al calor
Capacidad	150 ml con tapón de plástico
Altura	115 mm (Min)
Material	Acero inoxidable
Tamaño	Pie largo 13 cm
Día	8.5 cm (para mechero Bunsen)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO