







MECHEROS ESPECIALES





SKU: N / A | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#), [Mecheros de laboratorio](#), [Mecheros especiales](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row type="in_container" full_screen_row_position="middle" column_margin="default" scene_position="center" text_color="dark" text_align="left" overlay_strength="0.3" shape_divider_position="bottom" bg_image_animation="none"][vc_column column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_link_target="_self" column_shadow="none" column_border_radius="none" width="1/1" tablet_width_inherit="default" tablet_text_alignment="default" phone_text_alignment="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"][vc_column_text]**Mecheros Especiales**[vc_column_text]

Sku	Nombre Del Producto	Especificaciones	Imagen
H-1876	Anillo Quemador	Se puede usar con todos los gases. 4.75 “(121 mm) ID x 5.5” (140 mm) OD. La longitud total del mango es de 11 “(279 mm) con una conexión de manguera dentada de .375” (10 mm). Especificaciones:	
H-5020	Mechero, Ráfaga De Alta Temperatura	• Tipo de gas: Natural • OD de entrada: 3/8 “(10 mm) • CFH *: 60 • Salida de BTU *: 88.200 • Altura total: 8 “(203 mm) Especificaciones:	
H-5845	Montaje De Tuberías, Quemador	• Tipo de gas: Natural y LP • Entrada OD: 1/8 “NPT • CFH *: 5.5 • Salida de BTU *: 5,637.5 • Altura total: 6-1 / 2 “(165 mm) Especificaciones:	
H-5100	Quemador De Utilidad	• Tipo de gas: Artificial, Natural y LP • OD de entrada: 3/8 “(10 mm) • CFH *: 20 (16 con LP) • Salida de BTU *: 20,500 (39,040 con LP) • Altura total: 10-3 / 4 “(273 mm) Especificaciones:	
H-6090	Quemador Fletcher	• Tipo de gas: Natural • Entrada OD: Variable • CFH *: 5.6 • Salida de BTU *: 5,740 • Altura total: 6 “(152 mm) Especificaciones:	
H-5970	Quemador Piloto De Llama, Gas Natural, Salida De 3,180 BTU	• Tipo de gas: Natural • OD de entrada: 3/8 “(10 mm) • CFH *: 5.3 • Salida de BTU *: 3,180 • Altura total: 6-3 / 8 “(162 mm)	

Sku	Nombre Del Producto	Especificaciones	Imagen
H-5080	Quemador Universal	Especificaciones: <ul style="list-style-type: none"> • Tipo de gas: Artificial, Natural y LP • OD de entrada: 3/8 "(10 mm) • CFH *: 40 (60 con LP) • Salida de BTU *: 41,000 (81,400 con LP) • Altura total: 8 "(203 mm) 	
H-5196	Soporte De Antorcha	Soporte De Antorcha	

[/vc_column_text][[/vc_column]][/vc_row]

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO