

MEDIDA DE DENSIDAD APARENTE



- Se utiliza para determinar la densidad aparente suelta y los huecos de los agregados.
- Las medidas de densidad aparente se fabrican con acero de gran espesor y están recubiertas contra la corrosión.

SKU: N / A | **Categorías:** [Agregados](#) | **Etiquetas:** [ASTM C29-97](#), [EN 1097-3](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Normas

EN 1097-3, ASTM C29-97

Especificaciones técnicas

| Modelo | Código de Producto | Nombre del Producto | Capacidad (lt) | Dimensiones (cm) | Peso (kg) |
|---------------|--------------------|--------------------------------|----------------|------------------|-----------|
| BellDenApa-01 | B-01-03-03-130101 | Medida de densidad aparente 1 | 1 | 10x10x13 | 1.7 |
| BellDenApa-05 | B-01-03-03-130201 | Medida de densidad aparente 5 | 5 | 16x16x25 | 6 |
| BellDenApa-10 | B-01-03-03-130301 | Medida de densidad aparente 10 | 10 | 20x20x31 | 9 |
| BellDenApa-20 | B-01-03-03-130401 | Medida de densidad aparente 20 | 20 | 26x26x36,5 | 12.5 |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO