

## MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD EC-220 PARA PRUEBAS DE AGUA



- Pantalla LCD grande para parámetros duales.
- Carcasa a prueba de salpicaduras, IP65.
- Compensación automática o manual de la temperatura.
- Indicación de batería baja.

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Pruebas de Agua](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Aplicaciones:

- Agua del hogar.
- Agua industrial.
- Agua de acuicultura.
- Piscina.

Información sobre pedidos :

- 168220-01 Medidor de conductividad EC-220.

| Modelo          | EC-220   |
|-----------------|--|
| Parametro       | Conductividad  |
| Rango           |  |
| Parametro       |  |
| PH              |  |
| ORP (Mv)        |  |
| Conductividad   | 0-20.00,200.0ms/cm<br>0-2.000,20.00ms/cm<br>Auto rango |
| Resistencia (M) | 1.00-18.2M   |

Especificaciones

- Parámetro: Conductividad.

• Conductividad:

0 ~ 20.00, 200.0 s / cm.

0 ~ 2.000, 20.00 ms / cm.

Rango automático

- [Descargar PDF](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO