

## MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD EC-220 PARA PRUEBAS DE AGUA



- Pantalla LCD grande para parámetros duales.
- Carcasa a prueba de salpicaduras, IP65.
- Compensación automática o manual de la temperatura.
- Indicación de batería baja.

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Pruebas de Agua](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Aplicaciones:

- Agua del hogar.
- Agua industrial.
- Agua de acuicultura.
- Piscina.

Información sobre pedidos :

- 168220-01 Medidor de conductividad EC-220.

Modelo	EC-220
Parametro	Conductividad
Rango	
Parametro	
PH	
ORP (Mv)	
Conductividad	0-20.00,200.0ms/cm 0-2.000,20.00ms/cm Auto rango
Resistencia (M)	1.00-18.2M

Especificaciones

- Parámetro: Conductividad.

• Conductividad:

0 ~ 20.00, 200.0 s / cm.

0 ~ 2.000, 20.00 ms / cm.

Rango automático

- [Descargar PDF](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO