

## MEDIDOR DE DUREZA SUPERFICIAL ROCKWELL ELECTRICO BELL-MEDUSU-RS45T



Durómetro superficial adecuado para medir la dureza superficial de los metales ferrosos, aceros aleados, carburos y metales después de haber sido tratados (carburación, nitruración, capa de revestimiento). Especialmente adecuado para medición de precisión de planos paralelos.

**SKU:** B-01-25-1602-0204 | **Categorías:** [Máquina de ensayo universal electrónica](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones:

<b>Modelo</b>	<b>BELL-MEDUSU-R45</b>	<b>BELL-MEDUSU-RD45</b>	<b>BELL-MEDUSU-RS45</b>	<b>BELL-MEDUSU-RS45T</b>
Código SKU	B-01-25-1602-0201	B-01-25-1602-0202	B-01-25-1602-0203	B-01-25-1602-0204
Función	Manual		Eléctrico	
Indicación del valor de dureza	Pantalla diaria	Pantalla diaria	Pantalla digital	Pantalla táctil
Salida de datos	/	/	Impresora integrada, RS232	
Fuerza total de prueba		15Kgf(147.10N),30Kgf(294.20N), 45Kgf(441.30N)		
Rango de medición		70-94HR15N, 67-93HR15T, 42-86HR30N		
Max. Altura de la prueba	170mm	200mm	210mm	210mm
La distancia entre la presión centro de la cabeza y la pared (mm)	135mm	130mm	135mm	135mm
Resolución de dureza	0.5HR	0.5HR	0.1HR	0.1HR
Dimensiones (mm)	66*238*630	510*230*730	510*290*730	510*290*730
Peso	65kg	75kg	80kg	80kg
Alimentación eléctrica	/	/	AC 220V, 50Hz	AC 220V, 50Hz

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO