

MEDIDOR DE HUMEDAD DE HORMIGÓN -HC-2994



SKU: HC-2994 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Hormigón](#), [Humboldt](#), [Humedad](#), [losas curadas](#) | **Etiquetas:** [ASTM F2170](#), [ASTM F2420](#), [ASTM F2659](#), [BS 5325](#), [BS 8293](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tramex CME XpertII es una versión de pantalla digital del encuentro concreto. Funciona según el principio de medición de impedancia no destructiva. Los electrodos coplanares paralelos están montados en la base, que durante el funcionamiento transmiten una señal de baja frecuencia a una losa de hormigón. Rápidamente y fácilmente mide el contenido de humedad. Se puede usar con la sonda de humedad relativa Hygro-i, que cuando se conecta, cambia el medidor de humedad al modo de higrómetro. Esta combinación proporciona una solución ideal para las mediciones de la humedad relativa del ambiente, la temperatura y las condiciones del punto de rocío dentro de la estructura de un edificio, especialmente el piso de concreto. Las lecturas de humedad se muestran en% de humedad relativa y relación de mezcla (granos / lb o gramos / kg). Proporciona resultados precisos y rápidos que permiten la prueba de losas de concreto según el método in situ ASTM F2170 y el método de la campana ASTM F2420 RH.

El medidor de humedad de concreto admite las siguientes normas: ASTM F2659, ASTM F2170, ASTM F2420, BS 5325, BS 8293

<input checked="" type="checkbox"/>	HC-2994.1	Sonda HYGRO-I®, (1)
<input checked="" type="checkbox"/>	HC-2994.2	Sonda Hygro-i®, 3 piezas
<input checked="" type="checkbox"/>	HC-2994.3	Sonda Hygro-i®, 6 pzas.
<input checked="" type="checkbox"/>	HC-2994.6	Sonda Hygro-i®, 12 pzas
<input checked="" type="checkbox"/>	HC-2994.4	Cable de interfaz Hygro-i®
<input checked="" type="checkbox"/>	HC-2994.7	Capucha con aislamiento térmico
<input checked="" type="checkbox"/>	HC-2994.8	Medidor de humedad del concreto (HC-2994) Verificación de calibración
<input checked="" type="checkbox"/>	HC-2994.9	Medidor de humedad concreto (HC-2994) Placa de control de calibración
<input checked="" type="checkbox"/>	HC-2994.10	Agujero de sondas Hygro-i®, revestimientos, 50 pk.
<input checked="" type="checkbox"/>	HC-2994.11	Agujero de sondas Hygro-i®, revestimientos, 100 pk.

- [Accesorios](#)
- [Normas](#)

ASTM F2659
 ASTM F2170
 ASTM F2420
 BS 5325
 BS 8293

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO