

MEDIDOR DE HUMEDAD DE MADERA BELL-MEDIHUMAD



SKU: B-01-62-0100-0154 | **Categorías:** [Automatización y Mecatrónica](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



Función	Alcance	Precisión
Rango de humedad	de 0,0 a 100,0	±(el 2% de + 5digits llenos)
Profundidad de Medición	0,79 a 1,57" (20 a 40 mm)	



Sonda Altamente Sensible

El CD-100

Medidor de humedad de madera medidas capacitivas

la humedad en

YESO, MADERA, SOLERA, HORMIGÓN

y muchos otros materiales utilizando sensores de alta frecuencia

sin dañar ni destruir

el punto de medición.





Medidor de humedad de madera



Inductivo



Sin daños



Alto
Precisión



Retroluminación

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO