

## MEDIDOR DE HUMEDAD DIGITAL RÁPIDO - MARCA BELLTRONIC






En este instrumento se utiliza un sensor de aislamiento térmico para garantizar que el medidor satisfaga los requisitos experimentales y obtenga datos más precisos.

**Capacidad (g)** 50g

**Legibilidad (g)** 0.01g / 0.005g / 0.001g

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Balanza para medición de humedad](#) |

## VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	2021 Peso máximo (gramos)	2021 Legibilidad/resolución (gramos)
	BellMedHumRap-50-10	50	0.01	
	BellMedHumRap-50-5	50	0.005	
	BellMedHumRap-50-1	50	0.001	

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Medidor de humedad digital rápido

#### Características:

- LCD de matriz de puntos
- Funcionamiento práctico y rápido
- Rendimiento excepcional
- Interfaz de comunicación estándar RS RS
- Calentamiento rápido

#### Especificaciones Técnicas

Código De Producto	1	2	3
Modelo	BellMedHumRap-50-10	BellMedHumRap-50-5	BellMedHumRap-50-1
Capacidad (g)	50g		
Legibilidad (g)	0.01g	0.005g	0.001g
Legibilidad de humedad	0.003	0.002	0.001
Tamaño de la escala( Platillo mm)	Φ90mm		
Capacidad de Temperatura	50~180°C		
Temperatura ambiente	10~30°C		
Fuente de alimentación	AC220V±10%, 50/60HZ; 110V±10%, 50/60HZ		
Tamaño del paquete(mm)	Cable de alimentación, sin batería 350*370*470		
Peso Neto	4kg		

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO