


MEDIDOR DE HUMEDAD MICROLANCE



Este probador electrónico mide y visualiza directamente en la pantalla el porcentaje de humedad y la temperatura de arenas, agregados, materiales de construcción, minerales y mezclas hasta máx. de 10 mm de diámetro simplemente insertando la punta del crisol.

SKU: B01-03-03-110101 | **Categorías:** [Rocas](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Para una medición de humedad rápida y conveniente en el lugar, desde lotes pequeños hasta cientos de toneladas.
- Lectura puntual instantánea o promedio de toda la carga.
- Sin preparación de muestras, productos químicos, balanzas u hornos, etc.

Especificaciones técnicas

| Modelo | BellMeHuMic-1500 | |
|---------------------------|---|--------------|
| Código de Producto | B-01-03-03-110101 | |
| Nombre del Producto | Microlanza medidor de humedad | |
| | Humedad | Temperatura |
| Rango | 0. 25% | -20 a 60 ° C |
| Resolución | ± 0,1% | 0,1 ° C |
| Exactitud | ± 0,5% de lectura | <0,5 ° C |
| Profundidad de medición | 1000 mm | |
| Respuesta de medición | 2 segundos | |
| Selecciones de materiales | 6 (configurable por el usuario) | |
| Dimensiones | 12x12x120 cm | |
| Requerimientos de energía | 4 pilas alcalinas AA de 1,5 V (o equivalente) | |
| Peso (gr) | 1500gr | |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO