


## MEDIDOR DE HUMEDAD MICROLANCE



Este probador electrónico mide y visualiza directamente en la pantalla el porcentaje de humedad y la temperatura de arenas, agregados, materiales de construcción, minerales y mezclas hasta máx. de 10 mm de diámetro simplemente insertando la punta del crisol.

**SKU:** B01-03-03-110101 | **Categorías:** [Rocas](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Para una medición de humedad rápida y conveniente en el lugar, desde lotes pequeños hasta cientos de toneladas.
- Lectura puntual instantánea o promedio de toda la carga.
- Sin preparación de muestras, productos químicos, balanzas u hornos, etc.

### Especificaciones técnicas

<b>Modelo</b>	<b>BellMeHuMic-1500</b>	
Código de Producto	B-01-03-03-110101	
Nombre del Producto	Microlanza medidor de humedad	
	Humedad	Temperatura
Rango	0. 25%	-20 a 60 ° C
Resolución	± 0,1%	0,1 ° C
Exactitud	± 0,5% de lectura	<0,5 ° C
Profundidad de medición	1000 mm	
Respuesta de medición	2 segundos	
Selecciones de materiales	6 (configurable por el usuario)	
Dimensiones	12x12x120 cm	
Requerimientos de energía	4 pilas alcalinas AA de 1,5 V (o equivalente)	
Peso (gr)	1500gr	

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO