


## MEDIDOR DE HUMEDAD MICROLANCE



**SKU:** B-01-03-03-110101 | **Categorías:** [Agregados](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este probador electrónico mide y visualiza directamente en la pantalla el porcentaje de humedad y la temperatura de arenas, agregados, materiales de construcción, minerales y mezclas hasta máx. de 10 mm de diámetro simplemente insertando la punta del crisol.

Para una medición de humedad rápida y conveniente en el lugar, desde lotes pequeños hasta cientos de toneladas.

Lectura puntual instantánea o promedio de toda la carga.

Sin preparación de muestras, productos químicos, balanzas u hornos, etc.

### Especificaciones técnicas.

<b>Modelo</b>	<b>BellMeHuMic-1500</b>	
<b>Código de Producto</b>	B-01-03-03-110101	
<b>Nombre del Producto</b>	Microlanza medidor de humedad	
	Humedad	Temperatura
<b>Rango</b>	0. 25%	-20 a 60 ° C
<b>Resolución</b>	± 0,1%	0,1 ° C
<b>Exactitud</b>	± 0,5% de lectura	<0,5 ° C
<b>Profundidad de medición</b>	1000 mm	
<b>Respuesta de medición</b>	2 segundos	
<b>Selecciones de materiales</b>	6 (configurable por el usuario)	
<b>Dimensiones</b>	12x12x120 cm	
<b>Requerimientos de energía</b>	4 pilas alcalinas AA de 1,5 V (o equivalente)	
<b>Peso (gr)</b>	1500gr	

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO