

## MEDIDOR DE LA DUREZA DEL AGUA- MARCA BELLTRONIC





### MEDIDOR DE DUREZA DEL AGUA, DISEÑO INTELIGENTE DE CHIP, CON LA CALIBRACIÓN

|                             |   |   |
|-----------------------------|---|---|
| Modelo                      | BellProVH-200 Medidor de dureza del agua            | BellProVH-300 Medidor portátil de dureza del agua |
| Rango                       | 0 ~ 10 mmol/l or 0 ~ 1000 mg/l (CaCO <sub>3</sub> ) |   |
| Resolución                  | 0.01 y 0.1 unidades de dureza                       |   |
| Precisión                   | ± 5% FS   |   |
| Compensación de temperatura | (5 ~ 50) 8451 (automático o manual)                 | (5 ~ 50) 8451 (automático)                        |
| Conector de comunicación    | RS232   | No  |
| Solución de calibración     | B1, B2 y B3 una botella cada (250 ml)               | B1, B2 y B3 una botella cada (100 ml)             |
| Almacenamiento de datos     | 128 grupos  | 99 grupos   |
| Potencia                    | DC9V adaptador de corriente                         | 2 pilas AA (1.5 V x 2)                            |
| Clasificación IP            | No  | IP57 impermeable                                  |

**SKU:** BellMedCalMul-900-1 | **Categorías:** [Medición de parámetros de calidad del agua](#) |

## VARIACIONES

| Imagen  | SKU   | Descripción | SKU / Modelo     |
|---|---|-------------|------------------|
|  | BellProVH-200 Medidor de dureza del agua          |             | Any SKU / Modelo |
|  | BellProVH-300 Medidor portátil de dureza del agua |             | Any SKU / Modelo |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO