

MEDIDOR DE MESA PARA CONDUCTIVIDAD / TDS / SALINIDAD



Cubierta resistente con pantalla LCD grande, en la cual se muestra el parámetro que se está midiendo junto con la hora, fecha y temperatura (°C o °F).

Características:

- Compensación Automática o Manual de la Temperatura
- Rango Automático o Manual
- Reconocimiento Automático del Buffer
- Salidas Digital y Análoga
- Mínimos / Máximos y 99 Puntos de Datos
- Modo de Espera
- Indicación del Estado del Electrodo
- 5 Puntos de Calibración en Conductividad y TDS (Sólidos Disueltos Totales) y 2 para Salinidad

Funciona con corriente alterna, no con baterías. Viene listo para usarse con un electrodo de conductividad con ATC, brazo de soporte, adaptador AC, cable para computadora y software.

Funciona con corriente alterna, no con baterías. Viene listo para usarse con un electrodo de conductividad con ATC, brazo de soporte, adaptador AC, cable para computadora y software.

Peso: 533gr

Dimensiones: 217 x 168 x 58mm

Peso: 533grx



SKU: N / A | **Categorías:** [Conductivimetro - medidor de conductividad](#) |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO