


MEDIDOR DE NIVEL DE AGUA CON PROFUNDIDAD DE CARRETE DE CINTA



SKU: B-01-06-02-0800 | **Categorías:** [Presión](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Medidor de nivel de agua con profundidad de carrete de cinta de la serie B-01-06-02-0800 con cinta marcada con láser, fácil de usar y leer con precisión a 1/100 pies. El medidor de nivel de agua se suministra en un carrete resistente con un freno y una manija de transporte. 

Solicitud :

- Conservación del agua.
- Central eléctrica de la presa.
- Riego Agrícola.
- Agua subterránea de pozo.
- Profundidad en pozos, pozos, tuberías verticales y tanques.
- Monitoreo hidrológico.

Ventajas:

1. Haciéndolo ideal para medir con precisión la profundidad total del pozo.
2. Fuente de alimentación autónoma.
3. Respuesta rápida, adecuada para condiciones ruidosas o adversas.
4. Un rango de conductividad ultra amplio definido por el usuario permite su uso en diferentes.
5. Alarmas audibles y visibles activadas cuando la sonda hace.

Datos técnicos:

Fuente de alimentación	Batería de litio de 9v
Rango de nivel	0-500m opcional
Resolución	0.5mm
Tiempo de respuesta	≤1ms
Temperatura de trabajo	-20 °C ~ + 60 °C
Indicación mínima	1 mm
Peso	3.5 kg, 4.5 kg, 6.5 kg, 10 kg
Señal	LED, zumbador, medidor de electricidad
Carretes de color	naranja, azul, amarillo, blanco, gris plateado
Carretes de material	ABS, Metallica
Solicitud	Profundidad de agua en pozos, pozos, tuberías verticales y tanques
Diámetro de la sonda	14mm
Longitudes estándar	30,50,100,150,300,400,500

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO