

MEDIDOR DE NIVEL ULTRASÓNICO MEDICIÓN INTEGRADA DEL NIVEL DE AGUA DIVIDIDA BELL-MEDIULTRAGUA



SKU: B-01-62-0100-0142 | **Categorías:** [Automatización y Mecatrónica](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



Pantalla LCD en blanco y negro de 2 pulgadas, resolución 128 * 64

Método de instalación Instalación de rosca/instalación de bridas

Clase de protección IP65

Rango de medición variable de nivel / distancia 0 ~ 5M / 0 ~ 10M precisión de medición $\pm 0.5\%$ FS

Resolución 1mm o 0.1% FS (tome el valor máximo)

Compensación de temperatura Compensación automática de temperatura, con función de calibración de temperatura
Temperatura del entorno de trabajo 0 ~ 50 °C

Temperatura ambiente de almacenamiento -20 ~ 70 °C

Humedad relativa (10 ~ 85) % RH (sin condensación) idioma

Chino/Inglés

Fuente de alimentación 14 ~ 28VDC

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO