

## MEDIDOR DIAL, RANGO 5.000" -H-4466



**SKU:** H-4466 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Mecánica de suelos](#), [Medidores dial](#), [Software de adquisición de datos para mecánica de suelos](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los indicadores están contruidos de acuerdo con las especificaciones de diseño de galgas americanas para su precisión y se utilizan en aplicaciones de pruebas de campo y laboratorio. Los diales son de alta calidad, tipo de baja fricción, diseñados para una vida útil larga y lecturas repetibles precisas. Todos los indicadores de cuadrante tienen graduaciones continuas y contadores de revolución que muestran las revoluciones de la manecilla indicadora. Están provistos de un respaldo (con un orificio de montaje de 90 ° para ser utilizado vertical u horizontalmente), un punto de contacto regular de 0,25 "de largo y una tapa antipolvo.

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO