

MEDIDOR DIGITAL DE PRESIÓN Y FLUJO DG-1000



SKU: N / A | Categorías: [Medidores Digitales](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row][vc_column][vc_column_text]**Medidor Digital de Presión y Flujo**

DG-1000[vc_column_text][vc_column][vc_row][vc_row][vc_column][vc_wp_text]Información del producto:

Actualización: se agregaron más funciones nuevas al DG-1000.

- Tubing Assistant para ayudar a todos a configurar su equipo de prueba sin errores.
- Las descripciones de modo lo ayudan a elegir las mejores métricas de medición.
- Escaneo WiFi mejorado.
- Y más.

[White Paper: An Explanation of the DG-1000 Accuracy Specifications](#)

Características del TEC DG-1000:

- Pantalla táctil de alta resolución: le brinda una mejor visibilidad y facilidad de uso con solo tocar su dedo.
- Microprocesador inteligente: pone el poder de una mini computadora en la palma de su mano.
- Tecnología a prueba de futuro: lo equipa continuamente con las últimas adiciones de software y aplicaciones.
- Lecturas precisas al 0.9%: mantiene su confianza en los resultados precisos del equipo TEC.

- Orientación intuitiva del paisaje: hace que sostener el DG-1000 sea naturalmente cómodo.
- Control deslizante de velocidad del ventilador: le permite controlar su ventilador directamente desde el medidor para realizar pruebas eficientes.
- Función de retención: le da tiempo para grabar lecturas con facilidad.
- Baterías de litio: lo equipa con una fuente de energía recargable y reemplazable en el trabajo.
- Compatibilidad del producto: funciona con todos los equipos y software de TEC para un uso perfecto.
- Puertos WiFi, USB y Ethernet: le brinda una variedad de opciones de conexión.
- Funda duradera texturizada: garantiza un agarre óptimo en entornos difíciles y protege su medidor de daños accidentales.
- Potentes imanes de montaje: proporciona opciones de montaje confiables y convenientes.

[DG-1000 Pressure and Flow Gauge Brochure](#)

[DG-1000 Basic Use Guide](#)

[DG-1000 Complete Set of User Guides](#)

[DG-1000 Now Has Bluetooth](#)

Videos:

[/vc_wp_text][[/vc_column][[/vc_row]

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO