

MEDIDOR EC-200 PH PARA PRUEBAS DE AGUA



- Visualización de la pendiente después de la calibración (EC-210).
- Pantalla LCD grande para parámetros duales.
- Carcasa a prueba de salpicaduras, IP65.
- Compensación automática o manual de la temperatura.

SKU: N / A | **Categorías:** [Pruebas de Agua](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Aplicaciones:

- Agua del hogar.
- Agua industrial.
- Agua de acuicultura.
- Piscina.

Información sobre pedidos :

- 168200-01 medidor de pH EC-200.

Modelo	EC-200
Parametro	PH/ORP
Rango	-
Parametro	-
PH	0.00-14.00
ORP (Mv)	-3998
Conductividad	-
	-
	-
Resistencia (M)	-

Especificaciones

- Parámetro: PH / ORP.

• Rango:

PH: 0.00 ~ 14.00.

ORP: -1999 ~ 1999 mV.

• Precisión:

PH: 0.01 ± 1 dígito.

ORP: 1 ± 1 dígito.

• Punto de calibración: 2.

• Temp. Compensación: Manual.

• Pantalla: LCD.

• Potencia: DC 9V.

Cada unidad incluye un electrodo, una solución estándar de 30 ml, el estuche de transporte es opcional.

- [Descargar PDF](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO