

## MEDIDOR EC-210 PH PARA PRUEBAS DE AGUA



- Pantalla LCD grande para parámetros duales.
- Carcasa a prueba de salpicaduras, IP65.
- Compensación automática o manual de la temperatura.
- Visualización de la pendiente después de la calibración.
- Indicación de batería baja.

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Pruebas de Agua](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Aplicaciones:

- Agua del hogar.
- Agua industrial.
- Agua de acuicultura.
- Piscina.

Información sobre pedidos:

- 168210-01 Medidor de pH EC-210.

Especificaciones:

- Rango:  
PH: 0.00 ~ 14.00.  
ORP: -1999 ~ 1999mV.
- Precisión:  
PH:  $0.01 \pm 1$  dígito.  
ORP:  $1 \pm 1$  dígito.
- Punto de calibración: 2.
- Temp. compensación: Auto.
- Pantalla: LCD.
- Potencia: DC 9V.

Cada unidad incluye un electrodo, una solución estándar de 30 ml, el estuche de transporte es opcional.

- [Descargar PDF](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO