

## MEDIDOR ESTÁTICO DIGITAL



**SKU:** 9302 | **Categorías:** [control ambiental](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Ideal para medir la intensidad y la polaridad de la carga electrostática en el área de prueba, el medidor estático digital es un dispositivo portátil fácil de usar, ideal para verificar rápidamente el nivel de carga electrostática alrededor del equipo antes de la prueba, para facilitar un control óptimo.

- Unidad compacta y ligera
- Mide la carga electrostática en el rango de 0 a  $\pm 20$  kV

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO