




MEDIDORES DE SECADO ZTK 2060 - 2062



SKU: N / A | **Categorías:** [Propiedades de Secado](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Medidores de Secado ZTK 2060 - 2062

- Medidor para probar materiales de recubrimiento y rellenos para propiedades de secado, contracción, grietas de barro, agrietamiento y porosidad.
- Fácil de manejar.
- Resultados confiables.
- Fácil de limpiar.

Versiones Modelo

	Modelo	Descripción
<input checked="" type="checkbox"/>	2060	Medidor de secado ZTK 2060 con rango de prueba de 0 mm - 3.0 mm (0" - 0.12"), graduación de 0.1 mm (3.94 mil) y área de prueba de 300 mm x 60 mm (11.81" x 2.36")
<input checked="" type="checkbox"/>	2061	Medidor de secado ZTK 2061 con rango de prueba de 0 mm - 2.0 mm (0" - 0.8"), graduación de 0.1 mm (3.94 mil) y área de prueba de 200 mm x 60 mm (7.87" x 2.36")
	2062	Medidor de secado ZTK 2062 con rango de prueba, graduación y área de prueba por requerimiento

Incluye:

<input checked="" type="checkbox"/>	1 medidor
<input checked="" type="checkbox"/>	1 raspador
<input checked="" type="checkbox"/>	1 certificado de manufactura
<input checked="" type="checkbox"/>	1 estuche de carga

Opción Modelo

Opción Modelo	Descripción
<input checked="" type="checkbox"/>	ACC597 calibración y certificación de un medidor de secado (incluye certificado de calibración)

Material del medidor	aluminio rojo de acabado duro resistente a los solventes
Material del raspador	acero inoxidable endurecido
Garantía	2 años

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO