

## MEDIDORES SERIE 01



**SKU:** B-01-15-12-0100 | **Categorías:** [Medidores](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Medidores serie 01

#### Especificaciones

1. Alta precisión A/D conversión, facilidad de lectura alcanza a 1/30000;
2. La visualización del código de ajustar es conveniente, la observación del alternativo peso, sentido de cantidad y tolerancia de análisis;
3. La tecnología especial de software, mejorar la capacidad contra la vibración del sistema;
4. Rango de seguimiento en la posición cero, rango de poner en cero (inicio/manual) , se puede establecer separadamente;
5. Se puede establecer la velocidad y rango de filtro digital de ola y el tiempo estable;
6. Se anexa la función de conteo de pesaje; (hay protección de apagado para cada peso único)
7. Hay una variedad de modo de iluminación de fondo para seleccionar;
8. Pueden cargarse el poder con el equipo; hay instrucción de bajo voltaje y instrucción de protección;
9. Se dispone con el equipo la 6V/4AH batería libre de mantenimiento;
10. Se dispone opcional mente una interfaz de comunicación, tasa de baudios es seleccionable, modo de comunicación es seleccionable;
11. Se dispone opcional mente un círculo de corriente 20mA y interfaz de comunicación de gran pantalla;
12. Se recomienda la variedad de tipo de non reforma estándar;
13. Variedad de reforma con función de cambio entre kg/lb; ( Exclusivamente para los productos de comercio exterior);
14. Variedad de reforma con función de cálculo automático de la media; (Para las escalas de ganado);
15. Variedad de reforma con función de 2 salidas personalizadas; (Para la detección de pesaje de baja velocidad);

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO