

## MEDIDORES SERIE 02



**SKU:** B-01-15-12-0200 | **Categorías:** [Medidores](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Medidores serie 02

#### Especificaciones

- 1.El ámbito de ponerse en cero (inicio / manual) es ajustable.
- 2.La presentación de fecha y hora . (no se guarda cuando está apagado).
- 3.El almacenamiento acumulado de la información es manual.
- 4.Protección de almacenamiento de registro de pesaje
- 5.Manualmente/automáticamente imprimir registro de pesaje
- 6.Interfaz de comunicación, modo de comunicación/ Tasa de baudios seleccionable;
- 7.Interfaz de gran pantalla: salida de serie, distancia de transmisión  $\leq 50$  metros
- 8.Interfaz de impresión: interfaz paralelo estándar, se puede contactar impresora con línea ancha de 9-pin o 24-pin;

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO