

## MEDIDORES SERIE 03



**SKU:** B-01-15-12-0300 | **Categorías:** [Medidores](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Medidores serie 03

#### Especificaciones

1. Alta precisión A/D conversión, facilidad de lectura alcanza a 1/30000;
2. La visualización del código de ajustar es conveniente, observación del alternativo peso sentido de cantidad y tolerancia de análisis;
3. Rango de seguimiento en la posición cero, rango de poner en cero (inicio/manual) , tasa de velocidad de poner cero se puede establecer separadamente;
4. Establecer la función de imprimir el documento de pesaje del tipo rápido-llenado;
5. Almacena 225 números de vehículo y las taras correspondientes, 100 números de artículos, 205 grupos de registro de pesaje;
6. Protección de apagado de almacenamiento de registro de pesaje;
7. Cargarse electricidad con el equipo, con la instrucción del resto de poder y la instrucción de protección de bajo voltaje;
8. Disponer 12V/7AH batería para proporcionar poder con el equipo, la batería de coche de 12V proporciona poder de emergencia en el campo;
9. Disponer Interfaz de comunicación, tasa de baudios es seleccionable, modo de comunicación es seleccionable;
10. Disponer interfaz de comunicación de gran pantalla, se dispone 20mA círculo de corriente y dos modos de conexión;
11. Se dispone interfaz estándar paralelo de imprimir, se puede conectar impresora de línea ancha de 9-pin o 24-pin;
12. Se dispone internamente 16 columnas de mini impresora de tipo de panel;
13. Se recomienda la variedad de tipo de reforma estándar:
14. Variedad de reforma de pares de sub-grado y con función de cambio automático;
15. Variedad de reforma con función de compensación de calibración;
16. Variedad de reforma con función de imprimación rápida de horizontal triple llenado;

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO