

## MEDIDORES TIPO PLUMA MULTIFUNCIÓN A PRUEBA DE AGUA SERIE 3000



### Características

- Respuesta rápida, mediciones fiables y precisas.
- Gran pantalla LCD de 21 x 18 mm para una lectura conveniente
- Carcasa de ABS resistente a los impactos con un diseño resistente al agua con clasificación IP 57
- Calibración manual de 1 o 2 puntos (solo pH) a través del recipiente de ajuste de tornillo
- El módulo de electrodos se puede cambiar para que el usuario los reemplace.

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Medidor multi parametro \(ph, conductividad, oxígeno disuelto y ORP, iones, salinidad, TDS\)](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## VARIACIONES

Imagen

SKU

Descripción



BELL-M3001 Medidores tipo pluma multifunción a prueba de agua - Modelo BELL-M3001



BELL-M3002 Medidores tipo pluma multifunción a prueba de agua - Modelo BELL-M3002



BELL-M3003 Medidores tipo pluma multifunción a prueba de agua - Modelo BELL-M3003



BELL-M3004 Medidores tipo pluma multifunción a prueba de agua - Modelo BELL-M3004

**Imagen**

**SKU**

**Descripción**



BELL-M3005 Medidores tipo pluma multifunción a prueba de agua - Modelo BELL-M3005



BELL-M3006 Medidores tipo pluma multifunción a prueba de agua - Modelo BELL-M3006



BELL-M3007 Medidores tipo pluma multifunción a prueba de agua - Modelo BELL-M3007



BELL-M3008 Medidores tipo pluma multifunción a prueba de agua - Modelo BELL-M3008

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones Técnicas

	BELL-M3001	BELL-M3002	BELL-M3003	BELL-M3004	BELL-M3005	BELL-M3006	BELL-M3007	BELL-M3008
Tipo	pH	pH	Conductividad	Conductividad	TDS	TDS	ORP	CE
Rango	0 ~ 14.0	0 ~ 14.00	0 ~ 19990 us	0 ~ 1999 us	0 ~ 19990 ppm	0 ~ 1999 ppm	± 1999 mV	0 ~ 19.9 CE
Exactitud	± 0.1 + 1 dígito	± 0.01 + 1 dígito	± 1% FS	± 1% FS	± 1% FS	± 1% FS	± 2% FS	± 1% FS
Resolución	0.1 pH	PH 0.01	10 uS / cm	1 us / cm	10 ppm	1 ppm	1 mV	0.1 CE
ATC	No	si	si	si	si	si	N / A	si
Poder	Batería de litio 3V x 2 CR2032							
Dimensión	33,5 x 170 mm: 33.5 x 170 mm							
Peso	85 g (con batería)							

### Accesorios para kit completo

- Solución estándar
- Batería
- Destornillador
- Caja
- Manual de instrucciones

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO