


MEMBRANAS DE PTFE LAMINADAS ASPIRE



SKU: N / A | **Categorías:** [Filtros de disco de membrana](#), [Membranas de PTFE](#) |

VARIACIONES









Imagen	SKU	Descripción	Tamaño del poro (µm)	Tamaño (mm)
	0QP9552005	FILTROS DE MEMBRANA DE PTFE, ASPIRE LAMINADO, HIDROFÓBICO, RESPALDO DE POLIÉSTER, 0.2 MICRONES, 200X250MM, PAQ. 5	0.2	200 x 250
	0QL2172005	FILTROS DE MEMBRANA DE PTFE, ASPIRE LAMINADO, HIDROFÓBICO, RESPALDO DE POLIPROPILENO, 0.1-0.2 MICRÓN, 200X250MM PAQ. 5	0.1-0.2	200 x 250
	0QL2312005	FILTROS DE MEMBRANA DE PTFE, ASPIRE LAMINADO, HIDROFÓBICO, RESPALDO DE POLIPROPILENO, 0.2 MICRONES, 200X250MM PAQ. 5	0.2	200 x 250
	0QP9522005	FILTROS DE MEMBRANA DE PTFE, ASPIRE LAMINADO, HIDROFÓBICO, RESPALDO DE POLIÉSTER, 0.2 MICRONES, 200X250MM PAQ. 5	0.2	200 x 250
	0QL8222005	FILTROS DE MEMBRANA DE PTFE, ASPIRE LAMINADO, HIDROFÓBICO, RESPALDO DE POLIPROPILENO, 0,45 MICRONES, 200X250MM, PAQ. 5	0.45	200 x 250

Imagen	SKU	Descripción	Tamaño del poro (µm)	Tamaño (mm)
	0QP952X120025	FILTROS DE MEMBRANA DE PTFE, ASPIRE LAMINADO, HIDROFÓBICO, RESPALDO DE POLIÉSTER, 0.2 MICRONES, 6-10 MIL GRUESO, 8 "X 11", PAQ. 25	0.2	200 x 250
	0QL8272005	FILTROS DE MEMBRANA DE PTFE, ASPIRE LAMINADO, OLEOFÓBICO, RESPALDO DE POLIPROPILENO, 0,45 MICRONES, 200X250MM PAQ. 5	0.45	200 x 250
	0QP9092005	FILTROS DE MEMBRANA DE PTFE, ASPIRE LAMINADO, HIDROFÓBICO, RESPALDO DE POLIÉSTER, 1.0 MICRÓN, 200X250MM, PAQ. 5	1	200 x 250
	0QL2092005	FILTROS DE MEMBRANA DE PTFE, ASPIRE LAMINADO, HIDROFÓBICO, RESPALDO DE POLIPROPILENO, 1.0 MICRÓN, 200X250MM PAQ. 5	1	200 x 250
	0QL2112005	FILTROS DE MEMBRANA DE PTFE, ASPIRE LAMINADO, HIDROFÓBICO, RESPALDO DE POLIPROPILENO, 0,45 MICRONES, 200X250MM PAQ. 5	0.45	200 x 250
	0QL2082005	FILTROS DE MEMBRANA DE PTFE, ASPIRE LAMINADO, HIDROFÓBICO, RESPALDO DE POLIPROPILENO, 3.0 MICRONES, 200X250MM, PAQ. 5	3	200 x 250

Imagen	SKU	Descripción	Tamaño del poro (µm)	Tamaño (mm)
	0QL2072005	FILTROS DE MEMBRANA DE PTFE, ASPIRE LAMINADO, HIDROFÓBICO, RESPALDO DE POLIPROPILENO, 5.0 MICRONES, 200X250MM, PAQ. 5	5	200 x 250
	0QP9302005	FILTROS DE MEMBRANA DE PTFE, ASPIRE LAMINADO, HIDROFÓBICO, RESPALDO DE POLIÉSTER, 5.0 MICRONES, 200X250MM PAQ. 5	5	200 x 250
	0QL2302005	FILTROS DE MEMBRANA DE PTFE, ASPIRE LAMINADO, HIDROFÓBICO, RESPALDO DE POLIPROPILENO, 5.0 MICRONES, 200X250MM PAQ. 5	5	200 x 250

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Las membranas Aspire PTFE son ideales para aplicaciones donde el rechazo de líquidos y contaminantes es clave.

La selección de Sterlitech de los filtros PTFE laminados Aspire se fabrican a partir de politetrafluoroetileno expandido y se soportan con poliéster o polipropileno. La estructura microporosa de estos filtros permite la transmisión de gas al tiempo que bloquea líquidos, partículas y otros contaminantes.

Aplicaciones

- Filtración de ácidos fuertes y soluciones agresivas.
- Aplicaciones de ventilación
- Separaciones de fase
- Muestreos de aerosoles

Los filtros de PTFE laminado también se pueden usar para filtrar soluciones acuosas cuando se preparan previamente con metanol.

Especificaciones

