

MESA AGITADORA 200KG - BELL-MESAGI-S200



SKU: B-01-53-0300-0301 | **Categorías:** [Triturador de mandíbula](#), [Trituradoras](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Las mesas de agitación, que hemos estado fabricando desde 1997, hacen uso de la diferencia de gravedad específica entre los dos minerales para enriquecer el mineral.

El ajuste fino del agua de nuestras mesas de agitación se puede hacer con válvulas de bola sensibles y puede reducir la tasa de fugas al mínimo.

Nuestras mesas agitadoras, que son del tipo sin caja de engranajes y no crean altos costos y gastos de mantenimiento, se pueden ajustar fácilmente para el ángulo y el vertido.

Fabricamos dos tipos de mesa agitadora, S200 y S900

Detalles técnicos	Bell-MesAgi-S200	Bell-MesAgi-S900	Bell-MesAgi-S1200
Código SKU	B-01-53-0300-0301	B-01-53-0300-0302	B-01-53-0300-0303
Capacidad (kg/s)	<200 kg/hora	<900 kg/hora	<1200 kg/hora
Potencia del motor (kW)	0.37	1.1	1.5
Área de trabajo (m ²)	1.2	5.1	7.6
Consumo de agua (lt/dk)	10 -25	20-40	30-60
Dimensiones (mm)	1640x830x1000	3000x1500x1400	4500x1650x1400
Peso (kg)	160kg	450kg	580kg

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO