

**MESA VIBRATORIA PARA PICNÓMETROS DE VACÍO, 110 / 220V 50 / 60HZ -
H-1756.3F**



SKU: H-1756.3F | **Categorías:** [Asfalto](#), [Ensayo Rice](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Tabla de desaireación](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Resistente, vibrante, el agitador de desaireación para uso con los picnómetros H-1750, H-1750SS, H-1751 y H-1755A mantiene el material de muestra suelto para obtener resultados de prueba más confiables. Vibradores fuertes y resistentes y bases robustas con interruptores de encendido / apagado integrales de servicio pesado. Los exclusivos cierres de leva / bloqueo de liberación rápida permiten una colocación y extracción rápidas del bote.

Especificaciones adicionales

La mesa vibratoria de alta resistencia, con control de velocidad variable, mantiene el material de muestra suelto para obtener resultados de prueba más confiables. Vibradores fuertes y resistentes y bases robustas con interruptores de encendido / apagado integrales de servicio pesado. Los exclusivos cierres de leva / bloqueo de liberación rápida permiten una colocación y extracción rápidas del bote. Funcionará con todos los Picnómetros, excepto el H-1820. El accesorio para frasco H-1753 opcional permite al usuario realizar pruebas usando un matraz de laboratorio.



[H-4296](#)

Temporizador Digital



[H-4296A](#)

Temporizador analógico universal

[H-1756.3F_man_0314](#) (Manual del producto PDF)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO